

Products

0.5

밀폐형·자체순환형 폐시약 안전보관함

조달청 나라장터등록제품

특허 제 10-0961693호 필터없는 완전밀폐식 자체순환형 시약장 적용
CE인증제품



Specifications


Standard / Model		ZEO-SW10NUC	ZEO-SW20NUC	ZEO-SW10NU	ZEO-SW20NU
External (외장)	External Size (W x D x H mm)	800 x 500 x 1,200	800 x 500 x 1,400	800 x 500 x 1,200	800 x 500 x 1,400
	Material	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색
Filter(필터)		고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE	고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE	고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE	고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE
Shelves		2단 슬라이드	3단 슬라이드	2단 슬라이드	3단 슬라이드
Blower		Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan
Lock System		Push turn handle	Push turn handle	Push turn handle	Push turn handle
Unit Weight		88 kg	110 kg	88 kg	110 kg
Power Consumption		60 W	60 W	60 W	60 W
Power		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
				조달청 나라장터 등록제품	조달청 나라장터 등록제품

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



Usage

- 실험실에서 발생하는 폐시약 용액 및 폐액을 수거한 폐액통 및 폐화학 용기를 폐기 전까지 안전하게 보관할 수 있는 밀폐형 자체순환형 폐시약 안전보관함.



[밀폐형·자체순환형 구조]

Feature

| 밀폐형·자체순환형 |

- 폐시약 안전보관함 내부의 공기가 실내로 유출되지 않는 **밀폐형·자체순환형 구조**.


| 슬라이드 선반 |

- **높낮이 조절 선반**으로 다양한 크기의 폐액통 및 폐화학 용기 등 분리보관 가능.
- 슬라이드 방식의 선반을 채택하여 편리하게 폐액통 및 폐화학 용기 등을 꺼낼 수 있음.
- 선반이 전도되지 않도록 **레치방식**을 택해 용기의 안전성 확보.



| 전도방지 조절좌 |

- 보관함의 전도를 방지하기 위해 조절좌 부착.



| 유해가스 정화 시스템 |

(KASSIA MODULE 또는 고성능 케미칼 필터)

- 반영구적으로 사용가능한 이온클러스터가 장착된 카시아모듈 또는 고성능 필터가 보관함 내의 유해가스를 제거.

| 약세사리 장착 예시 |



Products

0.5

밀폐형·자체순환형 폐시약 안전보관함

조달청 나라장터등록제품

특허 제 10-0961693호 필터없는 완전밀폐식 자체순환형 시약장 적용
CE인증제품



Specifications


Standard / Model		ZEO-SW10NUC	ZEO-SW20NUC	ZEO-SW10NU	ZEO-SW20NU
External (외장)	External Size (W x D x H mm)	800 x 500 x 1,200	800 x 500 x 1,400	800 x 500 x 1,200	800 x 500 x 1,400
	Material	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색
Filter(필터)		고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE	고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE	고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE	고성능 케미칼 필터 + KASSIA MODULE
Shelves		2단 슬라이드	3단 슬라이드	2단 슬라이드	3단 슬라이드
Blower		Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan	Sirocco Fan
Lock System		Push turn handle	Push turn handle	Push turn handle	Push turn handle
Unit Weight		88 kg	110 kg	88 kg	110 kg
Power Consumption		60 W	60 W	60 W	60 W
Power		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
				조달청 나라장터 등록제품	조달청 나라장터 등록제품

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



Usage

- 실험실에서 발생하는 폐시약 용액 및 폐액을 수거한 폐액통 및 폐화학 용기를 폐기 전까지 안전하게 보관할 수 있는 밀폐형 자체순환형 폐시약 안전보관함.



[밀폐형·자체순환형 구조]

Feature

| 밀폐형·자체순환형 |

- 폐시약 안전보관함 내부의 공기가 실내로 유출되지 않는 **밀폐형·자체순환형 구조**.


| 슬라이드 선반 |

- **높낮이 조절 선반**으로 다양한 크기의 폐액통 및 폐화학 용기 등 분리보관 가능.
- 슬라이드 방식의 선반을 채택하여 편리하게 폐액통 및 폐화학 용기 등을 꺼낼 수 있음.
- 선반이 전도되지 않도록 **레치방식**을 택해 용기의 안전성 확보.



| 전도방지 조절좌 |

- 보관함의 전도를 방지하기 위해 조절좌 부착.



| 유해가스 정화 시스템 |

(KASSIA MODULE 또는 고성능 케미칼 필터)

- 반영구적으로 사용가능한 이온클러스터가 장착된 카시아모듈 또는 고성능 필터가 보관함 내의 유해가스를 제거.

| 약세사리 장착 예시 |

